

**Digitálny číselník Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434210 25
GTIN	7640125716344
Trieda položky	46A

Popis**Prevedenie:**

Robustné hliníkové teleso s veľkým zobrazovacím poľom, výška číslic 11 mm. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, **absolútny systém. Nulová poloha v ľubovoľnej polohe** na jednoduché porovnanie nameraných hodnôt. Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, AutoOff. **Prednastavenie rozmeru (Preset)** ľubovoľnej hodnoty. Je možné uložiť dve referenčné hodnoty. Personalizovateľné tlačidlo pre voliteľné funkcie. Zmena smeru počítania.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948, zdvíhacia páčka č. 434212, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910.

Technický opis

Ø puzdra	59,5 mm
Hrúbka krytu	32,9 mm
Meracia sila	0,65 – 1,15 N

Kalibrácia	C1
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Rozsah merania	25 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100

Príslušenstvo

Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5

Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Zdvih pre číselník S_Dial WORK Rozsah merania 25	434212 25

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50