

Garant**HT puzdro s otvormi v chladiacom kanáli, BT 40, krátka, Ø upnutia D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303451 20
GTIN	4045197644817
Trieda položky	31H

Popis**Prevedenie:**

- **Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.**
- **Axiálne prestavenie dĺžky, dráha prestavenia 10 mm.**

Výhoda:

- **Najvyššie prenosné krútiace momenty (550 Nm), prevedenie HT (High Torque), vďaka tomu bezpečnosť procesu.**
- **Ideálne tlmiace vlastnosti, vďaka tomu optimálny povrch obrobku, dlhšia životnosť a šetrenie vretena.**
- **Tepelná odolnosť do 120 °C.**

Použitie:**Predovšetkým pri ťažkom obrábaní pri frézovaní.****Rozsah balenia:**

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802.

Upozornenie:

Pozor pri preťažených nástrojoch a TPC obrábaní.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	45,5 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm

Dĺžka výčnelku Rozmer A	72,5 mm
vhodná redukčná objímka	302160; 302155; 302150; 302165
Vonkajší Ø D	49 mm
Upínač	BT 40, krátka
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
otvor v chladiacom kanáli	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
	308830 40

Upínacie klúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť
strmého kužela 40
