



Sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou so základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-3, Typ / záznam krátkeho zúženia: 250/6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313140 250/6
GTIN	4019208227900
Trieda položky	33R

Popis

Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny.
- S poistkou čelustí, strediace upínanie.
- Veľký prechod.
- Dvakrát väčšia presnosť ako predpisuje DIN 6386.
- Vysoká upínacia sila pri nízkej vynaloženej sile.
- Vyššie otáčky vďaka bezpečnostnému blokovaciemu posúvaču.
- Čeluste je možné jednoducho a rýchlo otočiť, resp. vymeniť.
- Vonkajší obrys s okrajom proti striekajúcej vode.
- Maznice na mazanie všetkých klzných plôch.

Výhoda:

Tam, kde sa požadujú extrémne vysoké upínacie sily, vysoké presnosti obvodovej hádzavosti a spoľahlivá trvalá presnosť opakovania.

Použitie:

Pre hlavy vretien DIN 702-3. S rozpernou skrutkou a maticou s nákrúžkom. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Materiál:

Celocel'ové, kompletne povrchovo kalené.

Rozsah balenia:

Vrátane: 1 súpravy čelustí, 1 upínacieho kľúča, 1 súpravy upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Otvor E môžete vyvrtáť: veľ. 160 pre 45 mm, veľ. 200 pre 55 mm, veľ. 250 pre 75 mm, veľ. 315 pre 102 mm (za príplatok).

Technický opis

Upínací zdvih na čelusť S	8 mm
Typ	250
Hmotnosť	33 kg
Veľkosť rozperných skrutiek	M12
Vonkajší Ø A	256 mm
maximálne otáčky	4200 min ⁻¹
Prietok E	62 mm
Počet rozperných skrutiek	4
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	8 - 253 mm
Ø centrovacieho kužela B	106,375 mm
Upínanie krátkeho kužela	6
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	99 - 261 mm
Kľúč Vnútorný štvorhran K	14 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

Príslušenstvo

Tvrde nastavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 250

313210 250

313200 250

Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 250

Súprava základných čelustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ skľučovadla 250

313207 250

Tvrde nastavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 250

313250 250

Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 250

313205 250