



Súprava dutinomerov XT, Rozsah merania: 10-20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 428550 10-20 |
| GTIN | 5051102212131 |
| Trieda položky | 46B |

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račňa pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Rozsah balenia:

Vnútorne mikrometre č. 428500, nastavovacie krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Počet nastavovacích krúžkov | 2 |
| Rozsah merania | 10 - 20 mm |
| Ø nastavovacieho krúžku | 12,5 / 20 mm |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Počet meracích skrutiek | 3 |
| Norma | DIN 863 |
| Členenie meracieho bubna | 1/50 mm |
| Meracia technika | analógová |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | S6 |
| Druh produktu | 3-bodový dutinomer |

Služby

| | |
|---|--------------|
| KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 10-20 | 020550 10-20 |
|---|--------------|

Príslušenstvo

| | |
|---|----------------|
| Dutinomer XT Rozsah merania 10-12,5 | 428500 10-12,5 |
| Dutinomer XT Rozsah merania 16-20 | 428500 16-20 |
| Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 10-12,5 | 428605 10-12,5 |
| Dutinomer XT Rozsah merania 12,5-16 | 428500 12,5-16 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14 | 484030 14 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18 | 484030 18 |
| Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 12,5-16 | 428605 12,5-16 |
| Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 3/100 | 428510 3/100 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11 | 484030 11 |
| Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 2/76 | 428510 2/76 |
| Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 16-20 | 428605 16-20 |
| Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 10-12,5 | 428745 10-12,5 |
| Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 10-12,5 | 428746 10-12,5 |
| Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 12,5-16 | 428745 12,5-16 |
| Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 12,5-16 | 428746 12,5-16 |

Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 16-20

428745 16-20

Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania
16-20

428746 16-20