

Mahr**Súprava digitálnych vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 20-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428940 20-50
GTIN	4059192011024
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Jednoduché, priame odčítanie z digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Okamžite pripravené na meranie vďaka systému Reference. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Pripojovací závit na jednoduchú výmenu meracích hláv. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čelustami. Od 40mm meracia hlava z hliníka na úsporu hmotnosti. **Od 12mm na meranie po dno otvoru.**

Funkcia:

IP52: Ochrana proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 428930 s príslušnými nastavovacími krúžkami.

Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	25 / 40 mm
Rozsah merania	20 - 50 mm
Počet nastavovacích krúžkov	2
Počet meracích hláv	4

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 52
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 20-50	020550 20-50
---	--------------

Príslušenstvo

Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 28	484030 28
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ USB2

498940 USB2

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 23

484030 23