

**Mitutoyo****Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 30-40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 429000 30-40  |
| GTIN             | 4946368517711 |
| Trieda položky   | 44A           |

**Popis****Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

**Technický opis**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Hĺbka merania s predĺžením | 248 mm        |
| Ø meracieho bubna          | 23 mm         |
| Rozmer A                   | 3,4 mm        |
| Štandardná hĺbka merania   | 98 mm         |
| Celková dĺžka              | 140 mm        |
| Rozsah merania             | 30 - 40 mm    |
| Najväčšia prípustná chyba  | 0,006 mm      |
| Odčítanie                  | 0,005 mm      |
| Norma                      | Výrobná norma |
| Členenie meracieho bubna   | 1/50 mm       |
| Meracia technika           | analógová     |
| Balenie                    | stabilný box  |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Kalibrácia    | B6                 |
| Druh produktu | 3-bodový dutinomer |

## Služby

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200 | 022510 200 |
| Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50        | 022500 50  |

## Príslušenstvo

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 38 | 484030 38    |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30 | 484030 30    |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35 | 484030 35    |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 36 | 484030 36    |
| Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150      | 429010 3/150 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 34 | 484030 34    |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40 | 484030 40    |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 32 | 484030 32    |