

Mitutoyo**Digitálny vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 87-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429110 87-100
GTIN	2050001062215
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.

Bezpečné, bezchybné meranie – bez nóniusa.

„Funkcia Lock“ zamedzuje neúmyselnému nastaveniu nulového bodu.

Nízka spotreba energie. S kontrolou nabíjania a indikátorom porúch.

Meracie plochy a diely podliehajúce opotrebovaniu z tvrdého kovu, od veľ. 12–16 sú meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou vrstvou pre dlhú životnosť.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497445, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Do rozsahu merania 300 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Rozmer A	0,3 mm
Rozsah merania	87 - 100 mm
Štandardná hĺbka merania	102 mm
Hĺbka merania s predĺžením	252 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,003 mm

Odčítanie	0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2

497445 D2

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90

484030 90