



Vnútorne presné meracie zariadenie pre slepé otvory SS, Rozsah merania: 110-300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435120 110-300
GTIN	2050001037831
Trieda položky	46D

Popis

Prevedenie:

Dvojbodový porovnávaci merací prístroj, založený na **vyhotovení Schwenk. Schwenk základný otvor SS**. Na meranie základných otvorov a strediacích výstupkov. Posuvné meradlo a pohyblivý snímací čap s karbidovým hrotom.

Rozsah balenia:

Vnútorne presné meracie zariadenie **bez** zobrazovacieho prístroja a nastavovacích krúžkov.

Zvláštne príslušenstvo:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.

Technický opis

Rozsah merania	110 - 300 mm
Rozsah merania posuvného meradla	110 – 150; 150 – 200; 200 – 250; 250 – 300 mm
Vzdialenosť odo dna otvoru h	2 mm
Počet posuvných meradiel	4

Hĺbka merania	45 mm
Centrovací tanier Šírka	81 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

Kalibrácia Presný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 800	023210 800
---	------------

Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 225	484030 225
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Úchylkomer s ľavobežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 175	484030 175
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 275	484030 275
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 125	484030 125
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje 1 kus Typ 90-300	439914 90-300
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1