



Vnútorná súprava presných meracích prístrojov TK bez úchylkoměru SU, Rozsah merania: 50-230mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435070 50-230
GTIN	2050001046680
Trieda položky	46F

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne \varnothing vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **osadené tvrdým kovom.**

Použitie:

Na presné meranie \varnothing otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

Rozsah balenia:

Vnútorný presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavožežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Hĺbka merania	180 - 230 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 µm
Rozsah merania	50 - 230 mm
Počet meracích kotúčov	7
Počet meracích čapov	18
Počet jemných meracích prístrojov	2
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S9
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

KalibráciaSúprava presných vnútorných meracích prístrojov Rozsah merania 50-230	020580 50-230
---	---------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 225	484030 225
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 175	484030 175
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 85	484030 85
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Indukčný presný úchylkomer Extrames Typ 2001	434670 2001
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 275	484030 275
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 125	484030 125
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55