



## Vysokotlakový zverák bez otočného taniera, Šírka čeluste: 160mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362250 160
GTIN	4250364400220
Trieda položky	34A

### Popis

#### Prevedenie:

- Základné teleso s pozdĺžnou a priečnou drážkou umožňuje exaktné a rýchle vyrovnanie upínača v pozdĺžnom a priečnom smere.
- Bezúdržbové vysokotlakové vreteno s konštantným tlakovým výkonom prostredníctvom čiste mechanicky pracujúceho silového posilňovača odolného proti opotrebovaniu.
- Vysoko kvalitná tvárna liatina, tvrdená, brúsená podložka obrobku, ako aj brúsené vodiace lišty.
- Voliteľný požadovaný upínací tlak: V polohe 0 nie je vysoký tlak. Závažové testy dokázali, že silový posilňovač vydrží 1 milión pracovných zdvihov bez poškodenia.
- Žiadne oslabovanie upínacej sily. Rýchle vyrovnanie s 2 volnými lícovanými posuvnými blokmi v presne zhotovenej drážke v upínači.
- Vymeniteľné čeluste, tvrdené a brúsené (s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami).
- Výšková tolerancia – 0,03 mm.

#### Použitie:

- Na absolútne bezpečné upínanie bez vibrácií pri najvyšších rezaciach a posuvných silách.
- Rovnaká výška uloženia umožňuje účelné práce s viacerými zverákmi vedľa seba.
- Upínanie kľukou. Vysoké upínacie sily sa dosahujú s malou fyzickou námahou cez maximálne 2 otočenia vretena.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 4 úpiniek, 1 páru ryhovaných upínacích čelustí, ručnej kľuky.

### Technický opis

Rozsah upínania b I	0 - 152 mm
L <sub>4</sub>	613 - 915 mm

Výška podložky G -0,05	85 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	HD-Allmatic
Hmotnosť	60 kg
Upínacia sila	60 kN
Výška čelusti C	50 mm
Výška základného telesa c	137 mm
Rozsah upínania b II	147 - 302 mm
Šírka čeluste	160 mm
Druh produktu	Strojový zverák

## Príslušenstvo

Pár prizmatických čelustí pre šírku čelustí 160	362500 160
Pár pružinových listových čelustí pre šírku čelustí 160	362600 160
Pár náhradných listových pier pre šírku čelustí 160	362620 160
Pár valčekových sťahovacích čelustí pre šírku čelustí 160	362460 160
Pár upínacích čelustí, hladké pre šírku čelustí 160	362420 160
Pár základných čelustí, mäkké pre šírku čelustí 160	362520 160
Kľuka pre šírku čelustí 125/160	360810 125/160
Súprava úpiniek 2-dielne pre šírku čelustí 125/160	360750 125/160
Pár upínacích čelustí s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami pre šírku čelustí 160	362400 160