

Mitutoyo**Digitálne posuvné meradlo so systémom AOS s okrúhlym hĺbkomerom a dátovým výstupom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412671 150
GTIN	4946368667904
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice (výška 9 mm). Elektromagnetický merací systém **AOS (Advanced Onsite Sensor)** ponúka zvýšenú ochranu proti vode a prachu.

- **Absolútne meradlo, nie je potrebné nulovanie, preto je meranie rýchlejšie a spoľahlivejšie.**
- **Nízka spotreba energie (20 000 hodín nepretržitého používania), indikátor batérie. S hnacím kolieskom.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497080 a č. 497100 s dátovým tlačidlom.

Kryt priehradky na batérie č. 412239 veľ. B.

Technický opis

Norma	ISO 13385
Prevádzková doba	20000 h
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Výška cifier LDC displej	9 mm
Hĺbkomer	Ø 1,9
Kalibrácia	A1

Hnacie koliesko	áno
Hĺbkomer dostupný	áno
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Merací proces meracieho zariadenia	elektromagnetický indukčný proces
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Vysielač Typ S1	498966 S1
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Rozhranie klávesnice USB Typ D2	498963 D2

Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Držák hlábkomeru, kovový s 2 skrulkami	412120
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497100 USB2
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497100 D2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497100 D1
Kryt priehradky na batérie Typ B	412239 B