

Garant**Plstené leštiace teliesko Ø stopky 3 mm, Typ: ZY0810****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552100 ZY0810
GTIN	4045197240026
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Plstené leštiace telieska s **dlhou životnosťou so stredne tvrdou, obzvlášť foremne stabilnou plstou.**

Použitie:

Na predleštenie a leštenie do vysokého lesku predbrúsených povrchov s vysokými nárokmi na presné geometrické tvary.

Upozornenie:

Plstené leštiace valčeky sa musia používať v spojení s **brúsnymi a leštiacimi pastami**, ako napríklad č. 552250/552330/552340/555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 – 10 m/s.

Technický opis

Ø hlavy	8 mm
Ø stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	10 mm
Stupeň tvrdosti	stredný

odporúčaná obvodová rýchlosť	5 - 10 m/s
Druh produktu	Leštiace teliesko

Príslušenstvo

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba DARKPINK	555740 DARKPINK
Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 3	552340 3
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 10	552330 10
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 1	552330 1
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 7	552330 7
Brúsna pasta SiC Zrinitosť brúsnej pasty SiC 280	552250 280
Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 15	552340 15
Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 1	552340 1
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 0,5	552330 0,5
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE	555740 WHITE
Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 7	552340 7
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalickámonokryštalická Zrinitosť diamantovej brúsnej pasty 3	552330 3

Blok leštiacej pasty Unipol® Farba BLUE	555740 BLUE
Brúsna pasta SiC Zrnitosť brúsnej pasty SiC 150	552250 150
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalická monokryštalická Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty 15	552330 15
Diamantová brúsna pasta 10 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalická monokryštalická Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty 10	552340 10
Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode monokryštalická monokryštalická Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty 30	552330 30