



Digitálne univerzálne hĺbkové posuvné meradlo, Rozsah merania: 500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418770 500
GTIN	2050001670878
Trieda položky	46P

Popis

Prevedenie:

Flexibilný univerzálny hĺbkomer s vymeniteľnými meracími vložkami. Na meranie zápichov, drážok, výrezov, odsekov atď. Meracie plochy najjemnejšie lapované.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Posuvný hĺbkomer, dvojhákový merací nástavec č. 418772 veľ. A, 1 batéria č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Meracie nástavce č. 418772.

Meracie mostíky č. 418774.

Technický opis

Prierez Meracej lišty	12×4 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Dĺžka mostu	150 mm
Kalibrácia	A2
Rozsah merania	0 - 500 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec

Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSHĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 500	021230 500
KalibráciaHĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 500	021220 500

Príslušenstvo

Meracia vložka do hĺbkového strmeňa č. 418770 Typ D	418772 D
Merací mostík pre hĺbkový strmeň č.418770 Dĺžka mostu 400	418774 400
Meracia vložka do hĺbkového strmeňa č. 418770 Typ C	418772 C
Merací mostík pre hĺbkový strmeň č.418770 Dĺžka mostu 500	418774 500
Meracia vložka do hĺbkového strmeňa č. 418770 Typ B	418772 B
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Meracia vložka do hĺbkového strmeňa č. 418770 Typ A	418772 A

Merací mostík pre hĺbkový strmeň č.418770 Dĺžka mostu 600	418774 600
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2