

Mitutoyo**Digitálny strmeňový mikrometer IP65 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 0-25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 421525 0-25 |
| GTIN | 4946368672823 |
| Trieda položky | 44A |

Popis

Prevedenie:

Medze presnosti presnejšie ako požiadavky z **DIN 863**.

Extra veľký LCD ukazovateľ (7,5 mm) pre bezchybné, rýchle odčítanie, blokovanie klávesnice.

Meracie plochy osadené tvrdým kovom.

Vyhotovenie chránené proti nárazom.

Meracie vreteno tvrdené a brúsené.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1. nastavovacia mierka od veľ. 25–50.

Zvláštne príslušenstvo:

č. 421525 a 421527, dátový kábel č. 497445.

Technický opis

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ø vretena | 6,35 mm |
| Rozsah merania | 0 - 25 mm |
| Stúpanie vretena | 0,5 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 2 µm |
| Odčítanie | 0,001 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Kalibrácia | B1 |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Norma | Výrobná norma |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Meracia technika | digitálna |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Strmeňový mikrometer |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100 | 022010 100 |
| Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25 | 022000 25 |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ | 498965 |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357 | 081560 357 |
| Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ | 498975 |
| Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2 | 497445 D2 |
| Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2 | 497445 USB2 |
| Vysielač Typ S16E | 498966 S16E |
| Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1 | 497445 D1 |