

**Garant****6násobné základné dosky ZeroClamp, popr. upínacie veže pre horizontálne stroje, Typ: 10397****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

360022 10397

GTIN

Trieda položky

310

**Popis****Prevedenie:**

Ø upínacieho hrnca **120 mm**. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Upínacia veža sa nasadí na základnú dosku vel. 10243. Upínacie veže majú na každom boku upínacie hlavy s možnosťou indexovania.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Upínací čap č. 360025.

**Technický opis**

Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S

200 mm

Typ	10397
Počet upínacích hrncov	12
Séria	ZeroClamp
Existuje indexovací otvor	áno
Druh produktu	Základná doska

## Príslušenstvo

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M8	360025 16M8
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M10	360025 16M10
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10/138	360025 12M10/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M16/138	360025 25M16/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10	360025 12M10
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M12	360025 18M12
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M12/138	360025 18M12/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16/138	360025 18M16/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16	360025 18M16
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10	360025 25M10