


Garant**Základná doska ZeroClamp, Typ: 10077****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360012 10077
GTIN	4045197377005
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Všetky otvory pre vzdialenosti T-drážok od **63, 100, 125 mm**.

Stredový otvor Ø 25 H7 na upnutie strediacej sady. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Pre vertikálne/horizontálne stroje.

Materiál:

Základná doska z vysoko pevného hliníka, s povrchovou úpravou.

Všetky komponenty upínacieho hrnca z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele s antikoróznou ochranou.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací čap č. 360025.

Pripojovacie bloky č. 360017 veľ. 12808 / 12805.

Upozornenie:

Základné dosky s upínacím hrncom Ø 138 mm tiež so samosvornými upínacími hrncami dodávané na vyžiadanie.

Technický opis

Ø upínacieho hrnca	120 mm
Počet upínacích hrncov	2
Typ	10077
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	200 mm
Výška H	44 mm
Šírka B	166 mm
Dĺžka A	416 mm
Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Základná doska

Príslušenstvo

Pripojovací blok ZeroClamp Typ 12808	360017 12808
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M10	360025 16M10
Pripojovací blok ZeroClamp Typ 12805	360017 12805
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10	360025 12M10
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M8	360025 16M8
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M12/138	360025 18M12/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16/138	360025 18M16/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16	360025 18M16

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10/138	360025 12M10/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M12	360025 18M12
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10	360025 25M10
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M16/138	360025 25M16/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Krycí plech pre základnú dosku ZeroClamp Typ 11356	360013 11356