

Mitutoyo**Digitálny strmeňový mikrometer na meranie závitov, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421650 0-25
GTIN	4946368695761
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Výrazný (7,5 mm vysoký), digitálny ukazovateľ nameraných hodnôt pre bezchybné a rýchle odčítanie. Dodatočné odčítanie cez nónius. Sintrované, jemne lapované meracie plochy z tvrdého kovu, meracie vreteno tvrdené a brúsené. Fixovanie pomocou upínacej skrutky. Merací tlak pri použití račne 5 – 10 N.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky. 1 batéria č. 081560 veľ. 357.

Bez meracích nastavcov.**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 497445.

Násady na meranie závitov č. 421652.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 25 mm
Kalibrácia	B1
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25
Kalibrácia DAKK Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100

Príslušenstvo

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závit, pár Stúpanie 2-3	421652 2-3
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závit, pár Stúpanie 0,6-0,9	421652 0,6-0,9
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závit, pár Stúpanie 5,5-7	421652 5,5-7
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závit, pár Stúpanie 1-1,75	421652 1-1,75
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
	421652 0,4-0,5

Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár
Stúpanie 0,4-0,5

Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár
Stúpanie 3,5-5

421652 3,5-5