

**Mitutoyo****Digitálny strmeňový mikrometer na meranie závitov, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421650 50-75
GTIN	4946368695785
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

**Výrazný (7,5 mm vysoký), digitálny ukazovateľ nameraných hodnôt pre bezchybné a rýchle odčítanie. Dodatočné odčítanie cez nónius.** Sintrované, jemne lapované meracie plochy z tvrdého kovu, meracie vreteno tvrdené a brúsené. Fixovanie pomocou upínacej skrutky. Merací tlak pri použití račne 5 – 10 N.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky. 1 batéria č. 081560 veľ. 357.

**Bez meracích nastavcov.****Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 497445.

Násady na meranie závitov č. 421652.

**Technický opis**

Rozsah merania	50 - 75 mm
Kalibrácia	B1
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022000 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100

## Príslušenstvo

Nástavce pre strmeňové mikrometre na závit, pár Stúpanie 0,4-0,5	421652 0,4-0,5
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závit, pár Stúpanie 2-3	421652 2-3
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závit, pár Stúpanie 5,5-7	421652 5,5-7
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závit, pár Stúpanie 0,6-0,9	421652 0,6-0,9
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50	421100 50
Nástavce pre strmeňové mikrometre na závit, pár Stúpanie 3,5-5	421652 3,5-5

Nástavce pre strmeňové mikrometre na závity, pár Stúpanie 1-1,75	421652 1-1,75
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Vysielač Typ S16E	498966 S16E