

**Súprava skrutkovačov pre PC s rukoväťou „multicraft“, Počet dielov: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	667551 11
GTIN	7610733269730
Trieda položky	63E

Popis**Prevedenie:**

Čepel' vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Čepele s drážkami s paralelne odsadenou reznou hranou a tým presne prispôbené normovaným drážkam skrutiek. Hroty čepelí s krížovou drážkou sú rozmerovo presne frézované. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Silová rukoväť „multicraft“ vyrobená z nárazuvzdorného plastu (bez kadmia) na držanie rôznych čepelí, obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami.

Špeciálne zostavené pre prácu na PC.

Obsah:

Čepele na plochý skrutkovač č. 659928: Veľ. 4 a 5,5

Čepel' na skrutky Phillips č.659921: Veľ. 1 a 2

Čepel' na Torx®, 659922: Veľ. TX10 a TX15

Jemný skrutkovač (plochý) č. 664415: Veľ. 2 a 3

Jemný skrutkovač (na skrutky Phillips) č. 668891: Veľ. 0

Jemný nástrčný kľúč (na skrutky s vonkajším šesťhranom): 5 mm

Plastová rukoväť: 1 ks

Rozsah balenia:

Vrátane textilnej rolovacej tašky.

Technický opis

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
-----------------	--------------------------------

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Počet dielov	11
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX10	659922 TX10
Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Plochý skrutkovač pre elektroniku ESD Šírka čepele b 3	664415 3
Čepel' 6 mm plochá Šírka čepele 5,5	659928 5,5
Čepel' 6 mm plochá Šírka čepele 4	659928 4
Čepel' 6 mm pre Phillips Veľkosť krížovej drážky 2	659921 2
Čepel' 6 mm pre Phillips Veľkosť krížovej drážky 1	659921 1
Plochý skrutkovač pre elektroniku ESD Šírka čepele b 2	664415 2
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky Phillips Veľkosť krížovej drážky 0	668891 0