

**Sada montážnych skrutkovačov s „multicraft“ rukoväťou, Počet dielov: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	667601 11
GTIN	7610733269747
Trieda položky	63E

Popis**Prevedenie:**

Čepel' vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Čepele s drážkami s paralelne odsadenou reznou hranou a tým presne prispôbené normovaným drážkam skrutiek. Hroty čepelí s krížovou drážkou sú rozmerovo presne frézované. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

Silová rukoväť „multicraft“ vyrobená z nárazuvzdorného plastu (bez kadmia) na držanie rôznych čepelí, obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami.

Obsah:

Čepel' na plochý skrutkovač č. 659928: Veľ. 4; 5,5; 6,5; 8

Čepel' na Phillips č. 659921: Veľ. 1 a 2

Čepel' Pozidriv č. 659923: Veľ. 2

Čepel' výstružníka č. 667640: 1 ks

Plastová rukoväť č. 667620: 1 ks

Skrutkovač na elektroniku (plochý) č. 664400: Veľ. 2,5 a 3,5

Rozsah balenia:

Vrátane textilnej rolovacej tašky.

Technický opis

Počet dielov	11
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips

Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
obsiahnutá čepeľ výstružníka	áno
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Čepeľ 6 mm pre Phillips Veľkosť krížovej drážky 2	659921 2
Čepeľ výstružníka	667640
Čepeľ 6 mm pre Phillips Veľkosť krížovej drážky 1	659921 1
Čepeľ 6 mm plochá Šírka čepele 6,5	659928 6,5
Plochý skrutkovač pre elektroniku s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	664400 3,5
Čepeľ 6 mm plochá Šírka čepele 5,5	659928 5,5
Silová rukoväť „multicraft“ červená	667620
Čepeľ 6 mm plochá Šírka čepele 4	659928 4
Čepeľ 6 mm Pozidriv Veľkosť krížovej drážky 2	659923 2
Čepeľ 6 mm plochá Šírka čepele 8	659928 8
Plochý skrutkovač pre elektroniku s plastovou rukoväťou Šírka čepele b 2,5	664400 2,5