



Digitálny interný rýchlomerací prístroj XTL, Rozsah merania: 80-100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428760 80-100
GTIN	2050001706508
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 – 16 s nastavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

Rozsah balenia:

Meracia páka, meracia hlava so skúšobným protokolom UKAS, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498950 (od veľ. 20), č. 498951 (do veľ. 20), nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428510.

Technický opis

Rozsah merania	80 - 100 mm
Hĺbka merania s predĺžením	235 mm
Štandardná hĺbka merania	85 mm
Odčítanie	0,001 mm
Rozmer A	0,5 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel Duplex Typ 2	498950 2
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 85	484030 85
Pripojovací kábel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80