

Mahr**Súprava digitálnych vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 50-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428940 50-100
GTIN	4059192011031
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Jednoduché, priame odčítanie z digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Okamžite pripravené na meranie vďaka systému Reference. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Pripojovací závit na jednoduchú výmenu meracích hláv. Samostrediacia meracia hlava od 12mm s HM meracími čelustami. Od 40mm meracia hlava z hliníka na úsporu hmotnosti. **Od 12mm na meranie po dno otvoru.**

Funkcia:

IP52: Ochrana proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 428930 s príslušnými nastavovacími krúžkami.

Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	60 / 85 mm
Rozsah merania	50 - 100 mm
Počet nastavovacích krúžkov	2
Počet meracích hláv	4

Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 52
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 50-100	020550 50-100
--	---------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkem Typ R2

498940 R2

Vysielač Typ S4E

498966 S4E