

**Kľúčový pilník sek 2 Dĺžka 100 mm, Typ: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 518700 5      |
| GTIN             | 4009215094459 |
| Trieda položky   | 56B           |

**Popis****Prevedenie:**

Zámočnicke pilníky sa vyrábajú na presných automatických zariadeniach. Zaručujú **veľký výkon pilníka a dlhú životnosť**. Polotovary sú zlisované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Hotové pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka. Zámočnicke pilníky zaručujú hladké plochy pilníkovania.

**Upozornenie:**

Držadlá pilníkov pozri č. 519600, 519400, 519510 a 519550.

**Technický opis**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Popis tvaru   | Trojhran          |
| Prierez       | 5 mm              |
| Norma         | DIN 7283          |
| Druh produktu | Zámočnický pilník |

**Údaje o užívateľovi**

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | podmienene vhodný |                |         |
| INOX                          | podmienene vhodný |                |         |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| GG(G)              | vhodný |
| CuZn               | vhodný |
| Plast, sklolaminát | vhodný |
| Drevo              | vhodný |

## Príslušenstvo

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25          | 576000 100X25 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40          | 576000 115X40 |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 95 | 519600 95     |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 90                   | 519510 90     |
| Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100           | 519400 100    |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20           | 576000 80X20  |
| Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 80            | 519400 80     |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100                  | 519550 100    |