



Pilník na ostrenie píľ sek 3 (jemný) plochý, oblé hrany, Dĺžka bez pántu: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 518550 200 |
| GTIN | 4009215005479 |
| Trieda položky | 56B |

Popis

Prevedenie:

Špeciálna kvalita, s jednoduchým sekcom a najmä vhodný na ostrenie ocelových pílových listov na drevo. Tieto pílové pilníky zaručujú veľký výkon pilníka a dlhú životnosť. Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Vyrezávané na všetkých stranách.** S okrúhlymi hranami.

Technický opis

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Prierez | 20×4 mm |
| Dĺžka bez pántu | 200 mm |
| Tvar | F |
| Norma | DIN 7262 |
| Druh produktu | Pilníky na pílové listy |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný |
| INOX | podmienene vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Plast, sklolaminát | vhodný |
| Drevo | podmienene vhodný |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40 | 576000 115X40 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110 | 519510 110 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20 | 576000 80X20 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100 | 519510 100 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25 | 576000 100X25 |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110 | 519600 110 |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120 | 519600 120 |
| Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120 | 519400 120 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110 | 519550 110 |