

**Mitutoyo****Digitálny vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 20-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429110 20-25
GTIN	4946368562988
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

**Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.**

**Bezpečné, bezchybné meranie – bez nóniusa.**

„Funkcia Lock“ zamedzuje neúmyselnému nastaveniu nulového bodu.

Nízka spotreba energie. S kontrolou nabíjania a indikátorom porúch.

**Meracie plochy a diely podliehajúce opotrebovaniu z tvrdého kovu, od veľ. 12–16 sú meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou vrstvou pre dlhú životnosť.**

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 497445, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

**Upozornenie:**

Do rozsahu merania 300 mm k dodaniu na vyžiadanie.

**Technický opis**

Štandardná hĺbka merania	88 mm
Hĺbka merania s predĺžením	238 mm
Rozsah merania	20 - 25 mm
Rozmer A	0,3 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,003 mm

Odčítanie	0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

## Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 24	484030 24
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 23	484030 23
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20