



Sada presných vlnitých pilníkov SH 2 = jemný (13 kusov)



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	528010
GTIN	2050001697646
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Polotovary **švajčiarskych presných tvarových pilníkov** sú kované zo špeciálnej ocele a sú vyrábané presnými strojmi s mimoriadne presným sekom rovnomernej hustoty a hĺbky s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Sek s čistým vyrezaním až po vonkajší hrot dokazuje kvalitu týchto tvarových pilníkov. Presné tvarové pilníky sa vyznačujú maximálnou tvarovou presnosťou, enormným výkonom pilníka pri extrémne dlhej životnosti.

Použitie:

Na presné a citlivé práce aj pri veľmi tvrdých materiáloch, napr. vo výrobe foriem a nástrojov.

Rozsah balenia:

V rolovacej taške. Po 1 pilníku č. 528050 tvar 911 – 985.

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Švajčiarsky sek	2
Počet sekov	38 cm
Celková dĺžka	150 mm
Počet samostatných pilníkov	13

Druh produktu

Presný ryhovaný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Precízny ryhovaný pilník jemnýDĺžka 150 mm Typ 917	528050 917
Precízny ryhovaný pilník jemnýDĺžka 150 mm Typ 916	528050 916
Precízny ryhovaný pilník jemnýDĺžka 150 mm Typ 981	528050 981
Precízny ryhovaný pilník jemnýDĺžka 150 mm Typ 974	528050 974
Precízny ryhovaný pilník jemnýDĺžka 150 mm Typ 964	528050 964
Precízny ryhovaný pilník jemnýDĺžka 150 mm Typ 984	528050 984
Precízny ryhovaný pilník jemnýDĺžka 150 mm Typ 952	528050 952
Zvinovacie puzdro na ryhované pilníky Počet priechinkov 13	528510 13
Precízny ryhovaný pilník jemnýDĺžka 150 mm Typ 911	528050 911

Precízný ryhovaný pilník jemnýDížka 150 mm Typ 965	528050 965
Precízný ryhovaný pilník jemnýDížka 150 mm Typ 930	528050 930
Precízný ryhovaný pilník jemnýDížka 150 mm Typ 942	528050 942
Precízný ryhovaný pilník jemnýDížka 150 mm Typ 985	528050 985
Precízný ryhovaný pilník jemnýDížka 150 mm Typ 914	528050 914