



Súprava nástrčných kľúčov, Počet dielov: 154



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630002 154
GTIN	4045197516787
Trieda položky	62A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky diely v plastových boxoch.

Ekonomicky výhodné prevedenie.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

154-dielne – 1/4; 1/2 palca: 32 nástrčných hlavíc kľúča 1/4, 1/2 palca, šesťhran 4 – 32 mm

20 hlbokých vložiek 1/4, 1/2 palca, šesťhran 4 – 24 mm

6 nástrčných hlavíc kľúča s magnetom 5,5 – 13 mm
(so šesťhrannou stopkou E 6,3)

1 Spojovacia stopka E 6,3 šesťhran na štvorhran 1/4 palca

1 Spojovacia stopka E 6,3 šesťhran na štvorhran 1/2 palca

50-dielny sortiment 1/4 palcových bitov v plastovom boxe

2 rohatky s vyhadzovačom 1/4 palca a 1/2 palca

1 nadstavec s rukoväťou 1/4 palca

1 priečna rukoväť 1/4 palca

2 univerzálne kľby 1/4, 1/2 palca

4 predĺženia 1/4, 1/2 palca 50, 100, 125, 250 mm
 1 klzná hlavica pre 1/2 palcové predĺženie
 9 šesťhranných uhlových kľúčov s guľovitou hlavou 1,5 – 10 mm
 14 nástrčných kľúčov s okom 8 – 24 mm
 5 obojstranných račňových očkových kľúčov 10 – 19 mm
 1 bitový adaptér C 6,3/pohon 10 mm šesťhranný
 1 adaptér 10 mm šesťhran na štvorhran 1/4 palca s vyhadzovačom
 1 adaptér 19 mm šesťhran na štvorhran 1/2 palca s adaptérom
 1 nastaviteľný kľúč 200 mm
 1 teleskopický magnetický zdvihák 135 – 635 mm
 Skladovanie v: Plastový kufor (550×420×105 mm)

Technický opis

Počet dielov	154
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	Skrutkovač na Tri-Wing
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-32 mm
Balenie	Plastový box
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Umelohmotný klips Farba BLUE

630003 BLUE

Umelohmotný klips Farba RED

630003 RED