


Garant**Základná doska ZeroClamp (podľa typu stroja / stola), Typ: 29612****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360014 29612
GTIN	4045197884282
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Stredový otvor $\varnothing 25$ H7 na upnutie strediacej sady. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Materiál:

Základná doska z vysoko pevného hliníka, s povrchovou úpravou.

Všetky komponenty upínacieho hrnca z nehrdzavejúcej ocele alebo z ocele s antikoróznou ochranou.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací čap č. 360025, pripojovacie bloky č. 360017 veľ. 12808 a veľ. 12805.

Upozornenie:

Obrázok sa môže podľa typu stroja odlišovať.

Technický opis

Počet upínacích hrncov	8
------------------------	---

Ø upínacieho hrnca	120 mm
Typ	29612
Šírka B	540 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	200 mm
Výška H	44 mm
vhodné pre typ stroja	Hermle C 32
Ø A	650 mm
Křížna pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia	áno
Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Základná doska

Príslušenstvo

Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M16/138	360025 25M16/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 12M10/138	360025 12M10/138
Krycí plech pre základnú dosku ZeroClamp Typ 29610	360021 29610
Pripojovací blok ZeroClamp Typ 12808	360017 12808
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M12	360025 18M12
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M12/138	360025 18M12/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16/138	360025 18M16/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16	360025 18M16
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 25M10/138	360025 25M10/138
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Pripojovací blok ZeroClamp Typ 12805	360017 12805
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 16M10	360025 16M10

Upínací čap ZeroClamp s vnitřním závitom Typ 12M10	360025 12M10
Upínací čap ZeroClamp s vnitřním závitom Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Upínací čap ZeroClamp s vnitřním závitom Typ 25M10	360025 25M10
Upínací čap ZeroClamp s vnitřním závitom Typ 16M8	360025 16M8