


**Vidlicový klúč krúžkový tvar otvorený, Rozmer cez steny: 24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	612920 24
GTIN	4018754003440
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Kované v zápustke, hlava so štvorhranom na uchytenie pohonných nástrojov, ako sú račna, predĺženie atď.

**Použitie:**

Vďaka možnosti použitia rôznych pohonných nástrojov sú skrutky dobre prístupné aj na ťažko dostupných miestach.

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ, chrómovaná, kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

**Upozornenie:**

Vhodné pohonné nástroje pozri č. 632000 – 641350 a 655230 – 657766.

**Technický opis**

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Rozmer cez steny	24 mm
Hrúbka hlavy h	19,5 mm
Šírka hlavy b	35,7 mm
Dĺžka L	47,3 mm
Tvar, výstup	krúžkový tvar, otvorený

Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

## Príslušenstvo

Univerzálny kľb 3/8 palca QuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635429 240
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635429 75
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636229 3/8
Špeciálne predĺženie 3/8 palca	612950
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636200 3/8
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125	635429 125
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 160	635400 160
Račňa s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prepínateľná, 3/8 palca s vyhadzovačom	635295
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635400 240
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 165	635700 165
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 40	635420 40
Prevliekacia račňa, 3/8 palcová s krátkou rukoväťou	635900
Predĺženie, 3/8 palca QuickRelease Celková dĺžka 240	635645 240
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635420 75
Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ 3/8	635090 3/8
Kľbová račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom	635335
Račňa s jemným ozubením „Zyklop Speed“ prepínateľná, 3/8 palca s výkyvnou hlavou a vyhadzovačom	635190
Račňa s jemnými zubami „Zyklop Metal“ prevliekací štvorec, 3/8 palcová s vyhadzovačom	635290
Kľbová rukoväť, 3/8 palca	636000
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635400 75

Predĺženie, 3/8 palcaQuickRelease Celková dĺžka 75	635645 75
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 40	635400 40
Priečna rukoväť, 3/8 palcaQuickRelease Celková dĺžka 165	635750 165
Predĺženie, 3/8 palcaQuickRelease Celková dĺžka 160	635645 160
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635720 200
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635729 200
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125	635400 125
Univerzálny kĺb 3/8 palca Typ 3/8	636220 3/8
Račna s jemným ozubením prepínateľná, 3/8 palca s vyhadzovačom a otočnou rukoväťou	635220
Predĺženie, 3/8 palcaohybný Celková dĺžka 194	635600 194
Obojstranná račna, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ	635025
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125	635420 125