

HOLEX**Okrúhly pilník, Sek 2, Dĺžka bez pántu: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 514210 200 |
| GTIN | 4045197571687 |
| Trieda položky | 52A |

Popis**Prevedenie:**

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

S prerušením dráhy; polotupé.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 Form F

Technický opis

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Priemer | 7,1 mm |
| Dĺžka bez pántu | 200 mm |
| Atribút Názov produktu | Sek 2 |
| Sek | 2 |
| Tvar | F |
| Popis tvaru | oblé |
| Plochy pilníkovania | seky na všetkých stranách |
| vrát. rukoväti držadla | nie |
| Norma | DIN 7261 |
| Druh produktu | Dielenský pilník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100 | 519400 100 |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110 | 519600 110 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40 | 576000 115X40 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110 | 519510 110 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100 | 519510 100 |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120 | 519600 120 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20 | 576000 80X20 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25 | 576000 100X25 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110 | 519550 110 |