

**Pilník na drevo, polgulaťý, Špeciálny sek, Dĺžka bez pántu: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 519350 250    |
| GTIN             | 4009215004687 |
| Trieda položky   | 56B           |

**Popis****Prevedenie:**

Polotovary sú vytvarované kovaním, brúsené a opatrené až do okrajovej oblasti presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky. Po najstarostlivejšom tepelnom ošetrení pri vytvrdzovaní dosahujú tieto kvalitné hoblíky/pilníky **najlepšie výsledky týkajúce sa výkonu pilníka a životnosti.**

**Pologulaťý****Technický opis**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Prierez         | 25×7 mm         |
| Dĺžka bez pántu | 250 mm          |
| Sek             | Špeciálny sek   |
| Tvar            | C               |
| Norma           | DIN 7263        |
| Druh produktu   | Pilník na drevo |

**Údaje o užívateľovi**

|                    | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|--------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg             | podmienene vhodný |                |         |
| CuZn               | podmienene vhodný |                |         |
| Plast, sklolaminát | podmienene vhodný |                |         |
| Drevo              | vhodný            |                |         |

## Príslušenstvo

|  |               |
|--|---------------|
| Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 140            | 519400 140    |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110                   | 519510 110    |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20            | 576000 80X20  |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110                   | 519550 110    |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 120                   | 519550 120    |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110 | 519600 110    |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120 | 519600 120    |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 125                   | 519510 125    |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40           | 576000 115X40 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25           | 576000 100X25 |