



Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 17-dielna súprava, ESD



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676225
GTIN	4013288183934
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja **na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača** Kraftform s rýchlopínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 674200 Veľ. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na Pozidriv: 1 ks Č. 674220 Veľ. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 674247 Veľ. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 1 ks podobne Č. 674250 Veľ. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na rovnú drážku: 1 ks č. 674260 veľ. 5,5/89

Rukoväť skrutkovača ESD: 1 ks Č. 676415 s „Rapidaptor“ rýchlovýmenným skľučovadlom C/E 6,3

Technický opis

Bit-šesťhranná stopka	E 6,3
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom

Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Označenie výrobcu	KK 60 ESD
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Počet dielov	17
Aktivačné náradie	Rukoväť skrutkovača
teleskopická čepeľ zasunuteľná do rukoväti	nie
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX10/89	674250 TX10/89
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran / celková dĺžka 6/89	674247 6/89
Bit pre drážku, 1/4 palca E 6,3 Šírka rezu / celá dĺžka 5,5/89	674260 5,5/89
Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/89	674200 2/89
Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/89	674220 1/89
Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/89	674200 3/89
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX25/89	674250 TX25/89
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX30/89	674250 TX30/89
Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/89	674220 3/89
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX15/89	674250 TX15/89
Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/89	674220 2/89
	674247 3/89

Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus
Šesťhran / celková dĺžka 3/89

Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus
Šesťhran / celková dĺžka 5/89

674247 5/89

Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie
hroty C 6,3 a E 6,3s rýchlovýmenným skľučovadlom, ESD
Upínací šesťhran 6,3

676415 6,3

Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka
TX20/89

674250 TX20/89

Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky /
celková dĺžka 1/89

674200 1/89

Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus
Šesťhran / celková dĺžka 4/89

674247 4/89