



Akumulátorový uhlový skrutkovač, Typ: M18BRAIW/0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Robustný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefovým jednosmerným motorom POWERSTATE™**, dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Robustný **kovový kryt prevodovky** a ergonomická **stredová rukoväť s mäkkou podložkou**. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečná správa výkonu:

- **So systémovou komunikáciou hnací stroj – akumulátor.**
 - **S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**
- Akumulátorový uhlový rázový ťahovák M18 BRAIW-0** s 3/8-palovým upínaním Hex.
- **Kompaktný uhlový rázový ťahovák s dĺžkou len 307 mm.**
 - **2 stupne radenia pre maximálnu flexibilitu.**

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Rozsah balenia:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, v kartóne.

Upozornenie:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	14,8 m/s ²
Upínač nástrojov Rozmery	3/8 palec
maximálny krútiaci moment 2. úroveň	76 Nm
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 2400 min ⁻¹
Označenie výrobcu	M18BRAIW-0
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
typické použitie	Strong
Balenie	Systemový kufor (HD=Heavy Duty)
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 3400 min ⁻¹
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M14
Typ	M18BRAIW/0
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálny krútiaci moment 1. úroveň	40 Nm
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	1,1 kg
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie	Li-Ion
vhodné pre materiál	Ocel
Nárazová hodnota	0 - 2400 min ⁻¹
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Li-Ion akumulátor High Output™ Typ akumulátora MHB3	073808 MHB3
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18

073816 MB18