

**Koken****Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2 s tenkými stenami, s plastovou objímkou,  
Rozmer cez steny: 19mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	651240 19
GTIN	4991644359424
Trieda položky	63R

## Popis

### Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových ťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorňý štvorhran podľa DIN 3121.

**Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.** Pri výmene kolies a pneumatík je dôležité, aby boli matice alebo skrutky správne dotiahnuté, aby bola zabezpečená bezpečná jazda. Na zabezpečenie dostatočného utiahnutia matíc alebo skrutiek bez poškodenia ráfikov môžete použiť nástrčný kľúč s vnútorným šesťhranom s plastovým puzdrom. Nástrčný kľúč je vhodný aj pre rázové ťahováky. Plastové puzdro chráni ráfiky a zabraňuje poškriabaniu alebo inému poškodeniu spôsobeného nástrojom. Môžete si tak byť istí, že Vaše motorové vozidlo bude vždy v najlepšom stave. Nástrčný kľúč je dôležitou súčasťou každej autodielyne. Tento nástroj by vám nemal chýbať bez ohľadu na to, či na svojom motorovom vozidle pracujete sami alebo vám kolesá a pneumatiky vymieňa profesionál.

### Výhoda:

- **Nízka  $\varnothing$  a perfektne zladená celková dĺžka nástrčného kľúča umožňuje prácu na ťažko prístupných skrutkách.**
- **Ochrana citlivých komponentov (napr. hliníkového ráfika) pomocou ochranných puzdiel.**
- **Možnosť polohovania pri bežiacom skrutkovači, lebo ochranné puzdro je volnobežné.**
- **Rýchle farebné odlíšenie nastavcov.**
- **Vysoká zaťažiteľnosť nástrčného kľúča je možná vďaka torznej zóny.**
- **Vo vnútri dostupná plastová zarážka chráni citlivé povrchy matice kolesa.**

### Použitie:

Predovšetkým na šetrnú montáž citlivých dielov (napr. ľahkých kovových ráfikov).

### Norma:

**DIN 3129****Materiál:**

Chróm-molybdénová oceľ, fosfátovaný mangánom.

**Upozornenie:**

Náhradné ochranné puzdrá pod č. 651242.

**Technický opis**

Ø na strane výstupu	27,2 mm
Dĺžka	110 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

**Príslušenstvo**

Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 3	651790 3
Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X20	651900 3X20
Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 25	651800 25
Plastové ochranné puzdro Typ 19	651242 19