

**Koken****Sada 6hr. nástrčných hlavic IMPACT, 1/2 palce s tenkými stenami, s plastovou objímkou****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	651241
GTIN	4991644506286
Trieda položky	63R

**Popis****Prevedenie:**

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3121.

**Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.** Pri výmene kolies a pneumatík je dôležité, aby boli matice alebo skrutky správne dotiahnuté, aby bola zabezpečená bezpečná jazda. Na zabezpečenie dostatočného utiahnutia matíc alebo skrutiek bez poškodenia ráfikov môžete použiť nástrčný kľúč s vnútorným šesťhranom s plastovým puzdrom. Nástrčný kľúč je vhodný aj pre rázové uťahováky. Plastové puzdro chráni ráfiky a zabraňuje poškriabaniu alebo inému poškodeniu spôsobeného nástrojom. Môžete si tak byť istí, že Vaše motorové vozidlo bude vždy v najlepšom stave. Nástrčný kľúč je dôležitou súčasťou každej autodiely. Tento nástroj by vám nemal chýbať bez ohľadu na to, či na svojom motorovom vozidle pracujete sami alebo vám kolesá a pneumatiky vymieňa profesionál.

**Výhoda:**

- **Nízka  $\varnothing$  a perfektne zladená celková dĺžka nástrčného kľúča umožňuje prácu na ťažko prístupných skrutkách.**
- **Ochrana citlivých komponentov (napr. hliníkového ráfika) pomocou ochranných puzdier.**

- **Možnosť polohovania pri bežiacom skrutkovači, lebo ochranné puzdro je volnobežné.**
- **Rýchle farebné odlišenie nastavcov.**
- **Vysoká zaťažiteľnosť nástrčného kľúča je možná vďaka torznej zóny.**
- **Vo vnútri dostupná plastová zarážka chráni citlivé povrchy matice kolesa.**

**Použitie:**

Predovšetkým na šetrnú montáž citlivých dielov (napr. ľahkých kovových ráfikov).

**Norma:**

**DIN 3129**

**Materiál:**

Chróm-molybdénová oceľ, fosfátovaný mangánom.

**Obsah:**

po 1 nástrčnej hlavici č. 651240: Veľ. 17; 19; 21

**Upozornenie:**

Náhradné ochranné puzdrá pod č. 651242.

## Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Počet dielov	3
vhodné pre používanie stroja	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

## Príslušenstvo

Plastové ochranné puzdro Typ 17	651242 17
Gumový krúžok na vložky, 1/2 palca Ø 25	651800 25
Spojovací kolík pre vložky, 1/2 palca ØxDĺžka 3X20	651900 3X20
Plastové ochranné puzdro Typ 19	651242 19
Plastové ochranné puzdro Typ 21	651242 21
Sada poistkových svoriek 10 kusov, pre vložky, 1/2 palca, vrátane vyťahovača Typ 3	651790 3
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2s tenkými stenami, s plastovou objímkou Rozmer cez steny 19	651240 19
	651240 17

Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 1/2s tenkými stenami, s  
plastovou objímkou Rozmer cez steny 17

Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 1/2s tenkými stenami, s  
plastovou objímkou Rozmer cez steny 21

651240 21