

Garant**Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške s výkyvnou hlavou, Počet kľúčov: 5**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 614814 5 |
| GTIN | 4045197160485 |
| Trieda položky | 61B |

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah balenia:

Po 1 kľúci c. 614812 vo veľkostiach 8; 10; 13; 16; 17.

Upozornenie:

Náhradné valčekové vrecká sú k dispozícii pod č. 614835 / 614836.

Technický opis

| | |
|------------------|-------|
| Počet kľúčov | 5 |
| Rozmer cez steny | 8 mm |
| Rozmer cez steny | 10 mm |
| Rozmer cez steny | 13 mm |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Rozmer cez steny | 16 mm |
| Rozmer cez steny | 17 mm |
| Následný uhol | 5 Stupeň |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch | matne chrómované |
| Balenie | Rolovacia taška |
| Rozmery cez steny | metrické |
| s výkyvnou hlavou | áno |
| Prepínateľná račňa | nie |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Rolovacia taška Počet priečinkov 5 | 614835 5 |
| Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 16 | 614812 16 |
| Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 17 | 614812 17 |
| Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 2 | 614850 2 |
| Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 10 | 614812 10 |
| Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 4 | 614850 4 |
| Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 1 | 614850 1 |
| Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 13 | 614812 13 |
| Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 8 | 614812 8 |