

**Garant****Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške s výkyvnou hlavou, Počet kľúčov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614814 10
GTIN	4045197673312
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Po 1 kľúci c. 614812 vo veľkostiach 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Upozornenie:**

Náhradné valčekové vrecká sú k dispozícii pod č. 614835 / 614836.

**Technický opis**

Počet kľúčov	10
Rozmer cez steny	8 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Rozmer cez steny	9 mm
Rozmer cez steny	10 mm

Rozmer cez steny	11 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Rozmer cez steny	14 mm
Rozmer cez steny	16 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Rozmer cez steny	18 mm
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Balenie	Rolovacia taška
Rozmery cez steny	metrické
s výkyvnou hlavou	áno
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

## Príslušenstvo

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 19	614812 19
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 8	614812 8
Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 4	614850 4
Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 3	614850 3
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 16	614812 16
Rolovacia taška Počet priečinkov 10	614835 10
Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 1	614850 1
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 9	614812 9

Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 10	614812 10
Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 2	614850 2
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 18	614812 18
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 17	614812 17
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 13	614812 13
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 14	614812 14
Otvorený / očkový kľúč s račňous výkyvnou hlavou Rozmer cez steny 11	614812 11