



## Súprava malých obojstranných otvorených kľúčov, povrch chrómovaný cez nikel, Počet kľúčov: 15T



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	612400 15T
GTIN	4018754080557
Trieda položky	63A

### Popis

**Prevedenie:**

S veľmi úzkymi hlavami. Nerovnaké rozovretie (15° a 75°), rovnaká veľkosť kľúčov na oboch stranách.

**Použitie:**

Predovšetkým na montáž na úzkych miestach.

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

**Rozsah balenia:**

1 Malý obojstranný otvorený kľúč C. 612200 / 612205: Veľ. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 v textilnom zvinovacom puzdre

### Technický opis

Počet kľúčov	15
Balenie	Skladacie puzdro
Rozmery cez steny	metrické
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	75 Stupeň
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel

Druh produktu

Skrutkový klúč

**Príslušenstvo**

Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 10	612200 10
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 4,5	612200 4,5
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 6	612200 6
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 12	612200 12
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 8	612200 8
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 5,5	612200 5,5
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 14	612200 14
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 3,5	612200 3,5
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 3,2	612200 3,2
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 7	612200 7
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 9	612200 9
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 4	612200 4
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 5	612200 5
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 13	612200 13
Malý obojstranný otvorený klúč Rozmer cez steny 11	612200 11