

**Vidlicový klúč Otvorený tvar, Rozmer cez steny: 24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	612900 24
GTIN	4018754003594
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Kované v zápustke, hlava so štvorhranom na uchytenie pohonných nástrojov, ako sú račňa, predĺženie atď.

**Použitie:**

Vďaka možnosti použitia rôznych pohonných nástrojov sú skrutky dobre prístupné aj na ťažko dostupných miestach.

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ, chrómovaná, kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).

**Upozornenie:**

Vhodné pohonné nástroje pozri č. 632000 – 641350 a 655230 – 657766.

**Technický opis**

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Rozmer cez steny	24 mm
Hrúbka hlavy h	6,3 mm
Šírka hlavy b	41 mm
Dĺžka L	44,5 mm
Tvar, výstup	Otvorený tvar

Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

## Príslušenstvo

Predĺženie, 3/8 palcaohybný Celková dĺžka 194	635600 194
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636220 3/8
Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 3/8 palca s vyhadzovačom a otočnou rukoväťou	635220
Prevliekacia račňa, 3/8 palcová s krátkou rukoväťou	635900
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125	635400 125
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125	635429 125
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635400 75
Račňa s jemnými zubami "Zyklop Metal" prevliekací štvorec, 3/8 palcová s vyhadzovačom	635290
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635429 75
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635729 200
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 40	635400 40
Predĺženie, 3/8 palcaextra dlhé Celková dĺžka 305	635500 305
Priečna rukoväť, 3/8 palcaQuickRelease Celková dĺžka 165	635750 165
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636229 3/8
Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ 3/8	635090 3/8
Račňa s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prepínateľná, 3/8 palca s vyhadzovačom	635295
Predĺženie, 3/8 palcaQuickRelease Celková dĺžka 240	635645 240
Univerzálny kľb 3/8 palcaQuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Predĺženie, 3/8 palcaQuickRelease Celková dĺžka 75	635645 75
Predĺženie, 3/8 palcaextra dlhé Celková dĺžka 508	635500 508
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635420 75

Klíbová rukoväť, 3/8 palca	636000
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 40	635420 40
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 125	635420 125
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 165	635700 165
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 160	635400 160
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635400 240
Predĺženie, 3/8 palca QuickRelease Celková dĺžka 160	635645 160
Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ	635025
Predĺženie, 3/8 palca extra dlhé Celková dĺžka 711	635500 711
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635429 240
Špeciálne predĺženie 3/8 palca	612950
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635720 200
Račňa s jemným ozubením „Zyklop Speed“ prepínateľná, 3/8 palca s výkyvnou hlavou a vyhadzovačom	635190
Klíbová račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom	635335
Univerzálny kĺb 3/8 palca Typ 3/8	636200 3/8