



Nadstavec filtra cirkulujúceho vzduchu pre bezpečnostné skrine, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981108 1
GTIN	4045197886316
Trieda položky	96G

Popis

Prevedenie:

Nadstavec filtra HOLEX pracuje v cirkulačnej prevádzke a slúži na technické vetranie bezpečnostných skriň HOLEX ty 90 (č. 981105 veľ. 1200) podľa DIN EN 14470-1 pri skladovaní zápalných kvapalín.

Vďaka svoju nehlučnému pracovnému procesu je nadstavec filtra HOLEX pre nebezpečné látky ideálny na použitie priamo v pracovnom prostredí. Nadstavec filtra HOLEX pre nebezpečné látky reaguje na **hrubé časticové znečistenia** (prach atď.) **ako aj silné znečistenie odpadového vzduchu výparmi a plynmi uhľovodíkov**. Pri príslušných nasýteniach sa pomocou LED svietidiel zobrazia výstražné pokyny.

Odpadový vzduch skrine sa čistí prostredníctvom integrovaného **filtra s aktívnym uhlím** od výparov uhľovodíkov a následne sa môže znovu odvieť do miestnosti. Zvláštnosťou filtra je jeho **tandemová konštrukcia**. Ak je hlavný filter nasýtený, zabezpečí druhý integrovaný filter dodatočnú bezpečnosť počas cca 14 dní.

Bez zaťaženia vzduchu v miestnosti s takmer 100 % odfiltrovaním všetkých výparov z rozpúšťadiel – ochrana zdravia zamestnancov!

Prevedenie reklamného textu:

- **Tichá prevádzka v režime recirkulácie.**
- **S integrovaným filtrom s aktívnym uhlím v tandemovom prevedení.**
- **Na hrubé znečistenie časticami a silnú kontamináciu výfukového vzduchu uhľovodíkovými parami a plynmi.**
- **Takmer 100 % filtrácia všetkých výparov rozpúšťadiel.**

Použitie reklamného textu:

Na technické vetranie bezpečnostných skriň HOLEX typ 90 (č. 981105) podľa DIN EN 14470-1 pri skladovaní horľavých kvapalín.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Na zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia by mali odborní technici skontrolovať funkčnosť nadstavca filtra HOLEX pre nebezpečné látky skontrolovať podľa návodu a zaťaženia. V rámci tejto kontroly je potrebné preskúšať tandemový filter s aktívnym uhlím na výskyt znečistenia. Ak senzor zobrazí nasýtenie filtra s aktívnym uhlím, nechajte ho vymeniť odborníkom.

Technický opis

Hĺbka	510 mm
Výška	210 mm
Hmotnosť	14 kg
Šírka	310 mm
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	85 - 264 V
Úroveň hlasitosti	35 dB
Spotreba prúdu	0,13 A
Druh produktu	Nástavec filtra cirkulujúceho vzduchu

Príslušenstvo

Náhradný filter pre nadstavec filtra cirkulujúceho vzduchu bezpečnostných skriň HOLEX Typ 1

981109 1