



Sada kombinovaných klúčov, Počet klúčov: 23



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	613510 23
GTIN	4018754058303
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**. (veľ. 3,2 – 5 so 6-hranom).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Rozsah balenia:

1 ockoplochý klúč C. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Upozornenie:

Výhody:

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

Počet klúčov	23
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	15 Stupeň

Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613500 15
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 27	613500 27
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613500 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613500 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613500 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 6	613500 6
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613500 21
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 20	613500 20
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613500 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613500 22
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 34	613500 34
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 30	613500 30
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613500 8
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613500 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613500 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 12	613500 12
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613500 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 14	613500 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613500 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613500 11
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613500 24
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 9	613500 9
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 32	613500 32

