

**Sada kombinovaných klúčov, Počet klúčov: 13ZOLL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**. (veľ. 3,2 – 5 so 6-hranom).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná ocel; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Rozsah balenia:

1 ockoplochý klúč C. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 palec

Upozornenie:**Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

Počet klúčov	13
Rozmery cez steny	palcový
Nastavenie krúžku	15 Stupeň

Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 7/8	613520 7/8
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 15/16	613520 15/16
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 3/8	613520 3/8
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 13/16	613520 13/16
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 3/4	613520 3/4
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 9/16	613520 9/16
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 1/4	613520 1/4
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 1	613520 1
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 5/16	613520 5/16
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 5/8	613520 5/8
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 1/2	613520 1/2
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 11/16	613520 11/16
Očkoplochý kľúč, palce Rozmer cez steny 7/16	613520 7/16