



Digitálny dutinomer XT v súprave, Rozsah merania: 2-6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428652 2-6
GTIN	5051102209629
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-Bodový dutinomer na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste vyrobené z TK, od veľ. 12,5 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Meracie vreteno je úplne tvrdené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 428602 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.
Dvojbodový merací prístroj

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.
Dongle USB č. 498952.
Nastavovacie krúžky č. 484030.
Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

Počet nastavovacích krúžkov	3
Počet meracích hláv	5
Ø nastavovacieho krúžku	2,5/4/5 mm
Rozsah merania	2 - 6 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia Súprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 2-6

020550 2-6

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ	498952