

HOLEX**Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením, chrómovaná,
Počet kľúčov: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	615960 13
GTIN	4045197463838
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

HOLEX – s oválnou stopkou.**Norma:****DIN 838 / ISO 3318****Materiál:****HOLEX** – chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná.**Rozsah balenia:**

Po 1 dvojockovom kľúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Technický opis

Počet kľúčov	13
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	75 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Atribút Názov produktu	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 10X11	615900 10X11
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 6X7	615900 6X7
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 36X41	615900 36X41
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 12X13	615900 12X13
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 24X26	615900 24X26
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 21X23	615900 21X23
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 16X17	615900 16X17
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 30X34	615900 30X34
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 14X15	615900 14X15
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 20X22	615900 20X22
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 18X19	615900 18X19
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 27X32	615900 27X32
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 8X9	615900 8X9
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 10X11	615950 10X11

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 21X23	615950 21X23
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 27X32	615950 27X32
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 12X13	615950 12X13
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 16X17	615950 16X17
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 36X41	615950 36X41
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 18X19	615950 18X19
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 14X15	615950 14X15
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 20X22	615950 20X22
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 6X7	615950 6X7
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 30X34	615950 30X34
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 24X26	615950 24X26
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 8X9	615950 8X9