

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitálny dutinomer, Rozsah merania: 5-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438995 5-20
GTIN	2050001919311
Trieda položky	46Q

**Popis****Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.** Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane nabíjacej podložky s pripojovacím príslušenstvom a návodom na obsluhu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A3; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A4.

**Technický opis**

Ø dotykovej guľôčky HM	0,6 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	44 mm
minimálna šírka drážky	0,8 mm
maximálna hrúbka drážky	2,2 mm
Meracia sila	0,8 - 1,3 N
Opakovateľnosť	0,005 mm

Najväčšia prípustná chyba	±0,010 mm
Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb	2,2 mm
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf	2,2 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vnútorňý snímač

## Služby

Kalibrácia DAKkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S

## Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975

Pripojovací kábel Typ D1	497440 D1
Adaptér rozhrania Typ A3	498954 A3
Pripojovací kábel Typ USB2	497440 USB2
Adaptér rozhrania Typ A4	498954 A4
Pripojovací kábel Typ D2	497440 D2