

**HOLEX****Sada kombinovaných klúčov, chrómovaná, Počet klúčov: 23****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613960 23
GTIN	4045197463821
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.  
S oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

1 ockoplochý klúč C. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Technický opis**

Počet klúčov	23
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Atribút Názov produktu	chrómovaná
Druh produktu	Skrutkový klúč

## Príslušenstvo

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613950 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613950 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 14	613950 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 20	613950 20
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613950 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 34	613950 34
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613950 22
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 32	613950 32
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613950 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613950 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613950 21
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613950 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613950 24
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 30	613950 30
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 9	613950 9
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613950 15
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613950 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613950 11
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 27	613950 27
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613950 8
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 6	613950 6
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613950 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 12	613950 12