

**HOLEX****Vyťahovák podperných čapov, pre Ø čapu: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	619600 10
GTIN	4045197298638
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Silné ocelové teleso s priechodným pozdĺžnym otvorom. Upnutie rozperných skrutiek sa vykonáva šetrne pomocou troch valcov v excentrickom usporiadaní. Prístroj sa nasadí a otáča len na rozperných skrutkách. Upnutie a držanie rozpernej skrutky sa vykonáva samočinne. Ocelové teleso veľkostí 6 až 12 s 1/2 palcovým vnútorným štvorhranom. Veľkosť 16 len so šesťhranným nadstavcom.

Náš záhlbník a vyťahovač rozperných skrutiek je kvalitný nástroj, ktorý bol vyvinutý tak, aby vám pomohol pri montáži a demontáži rozperných skrutiek. Či už ste profesionálnym mechanikom, domácim majstrom alebo majiteľom vozidla, tento všestranný nástroj vám uľahčí prácu a ušetrí vám drahocenný čas a námahu.

Záhlbník a vyťahovač rozperných skrutiek je vyrobený z robustného materiálu s dlhou životnosťou, ktorý zaručuje spoľahlivý výkon. Nástroj má 1/2-palcovú štvorhrannú prípojku pre rače a 6-hranný pomocný kľúč, ktoré umožňujú pohodlnú manipuláciu. To je obzvlášť dôležité, ak pracujete so silnými rozpernými skrutkami, ktoré môžu poskytovať silný odpor.

**Funkcie záhlbníka a vyťahovača rozperných skrutiek zahŕňajú:**

- **Funkcia záhlbníka:** Pomocou tejto funkcie môžete rozpernú skrutku presne a bezpečne zasúvať do príslušného závitu.
- **Funkcia vyťahovača:** Niekedy je potrebné odstrániť poškodené alebo zaseknuté rozperné skrutky. V takýchto prípadoch sa použije funkcia vyťahovača. Vyťahovač je navrhnutý tak, aby sa zaviedol do existujúceho závitu rozpernej skrutky a otáčaním pôsobil na skrutku konštantnou a kontrolovanou silou. To uľahčuje vyťahovanie, aj keď je rozperka silne utiahnutá.
- **Všestrannosť:** Náš záhlbník a vyťahovač rozperných skrutiek je dostupný v rôznych veľkostiach, aby vyhovoval požiadavkám rôznych rozperných skrutiek. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov si môžete vybrať ten správny nástroj pre vaše špecifické použitie.

- Odolnosť a spoľahlivosť:** Nástroj je vyrobený z kvalitnej chróm-vanádiovej ocele, ktorá zaručuje dlhú životnosť a spoľahlivý výkon. Upnutie rozperných skrutiek sa vykonáva šetrne pomocou troch valcov v excentrickom usporiadaní, ktoré sa upnú automaticky. Môžete sa spoľahnúť na to, že náš záhlbník a vyťahovač rozperných skrutiek plní svoje funkcie bezchybne aj pri náročných úlohách a opakovanom používaní.

Náš záhlbník a vyťahovač rozperných skrutiek je ideálnym nástrojom na efektívne zaskrutkovanie alebo vyskrutkovanie rozperných skrutiek, či už pri oprave automobilov, v strojárstve, v obrábaní kovov alebo pri inom použití. Investujte do kvality a uľahčite si prácu s našim spoľahlivým záhlbníkom a vyťahovačom rozperných skrutiek.

**Použitie:**

Na zaskrutkovanie a vyskrutkovanie rozperných skrutiek. Na uťahovanie doprava a doľava.

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, chrómovaný povrch.

## Technický opis

Celková dĺžka	75 mm
Nasadenie 6-hrana (SW)	22 mm
Vnútorň štvorhran	1/2 palec
pre Ø čapu	10 mm
Vonkajší Ø	28 mm
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Sťahovací nástroj
USP1	s 1/2 palcovým vnútorným štvorhranom a 6-hranným pomocným kľúčom