



Súprava plochých skrutkovačov, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip, Počet skrutkovačov: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

660041 6

GTIN

7610733249725

Trieda položky

63E

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty sa dajú prenášať aj mokrymi a mastnými rukami. **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Hrot čierny. Odsadené rovinné paralelné rezné hrany s povrchovým kontaktom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.

Rukoväti s farebným kódovaním „Rainbow“ na rýchle nájdenie správnej veľkosti výstupu.

Výhoda:

- **Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.**
- **Žiadny efekt cam-out.**
- **Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.**
- **Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.**
- **Konvexný, ergonomický tvar s nekĺzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.**
- **Ochrana proti prevráteniu.**
- **Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.**

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Obsah:

1 skrutkovač Č. 660040: Vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Rozsah balenia:

S nástenným držiakom.

Technický opis

Ovládací šesťhran	nie
Počet skrutkovačov	6
Séria	SwissGrip
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Úderová koncovka	nie
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Materiál rukoväti	Elastomér
Povrch	niklovaný a chrómovaný
Hrot čepelí	čierna
Balenie	Nástenný držiak
bez iskier	nie
Otočný kryt	nie
kontinuálne čepele	nie
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip Šírka čepele b 10	660040 10
Držiak skrutiek Typ 1	666425 1
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip Šírka čepele b 5,5	660040 5,5
	660040 6,5

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou
SwissGrip Šírka čepele b 6,5

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou
SwissGrip Šírka čepele b 8

660040 8

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou
SwissGrip Šírka čepele b 3,5

660040 3,5

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou
SwissGrip Šírka čepele b 4

660040 4