




## Sada plochých elektrikárskych šroubovákov Classic plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	663010 8
GTIN	7610733064359
Trieda položky	63E

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

**Štíhla rukoväť** s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka s mokrymi a masnými rukami.

**Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

#### Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

#### Obsah:

1 skrutkovač Č. 663000: Veľ. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

### Technický opis

Počet skrutkovačov	8
Séria	Classic VDE

Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
bez iskier	nie
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 2	663000 2
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 6,5	663000 6,5
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663000 3,5
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663000 5,5
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 4	663000 4
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 3	663000 3
Držiak skrutiek Typ 2	666425 2
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 8	663000 8
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 10	663000 10
Držiak skrutiek Typ 3	666425 3
Plochý elektrikársky skrutkovač Classicplne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663000 2,5