

**Sada skrutkovačov do slotu s „multicraft“ rukoväťou, Počet skrutkovačov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	660910 5
GTIN	7610733085682
Trieda položky	63E

**Popis****Prevedenie:**

Všestranné, robustné skrutkovače s kónickou čepeľou (rezná hrana) a 6-hrannou kľúčovou pomôckou.

**Silová rukoväť „multicraft“** vyrobená z plastu odolného voči nárazu (bez kadmia), obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami.

**Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. S planparalelnou odsadenou reznou hranou. Od veľ. 8 so 6-hranným nastavcom ako pomôcka pre kľúč. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

**Výhoda:**

- **Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.**
- **Žiadny efekt cam-out.**
- **Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.**
- **Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.**
- **Konvexný, ergonomický tvar s nekĺzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.**
- **Ochrana proti prevráteniu.**
- **Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.**

**Použitie:**

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

**Obsah:**

1 skrutkovač Č. 660900: Veľ. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

**Technický opis**

Počet skrutkovačov	5
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s "multicraft" rukoväťou Šírka čepele b 3,5	660900 3,5
Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s "multicraft" rukoväťou Šírka čepele b 8	660900 8
Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s "multicraft" rukoväťou Šírka čepele b 10	660900 10
Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s "multicraft" rukoväťou Šírka čepele b 4	660900 4
Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s "multicraft" rukoväťou Šírka čepele b 5,5	660900 5,5
Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s "multicraft" rukoväťou Šírka čepele b 13	660900 13
Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s "multicraft" rukoväťou Šírka čepele b 6,5	660900 6,5
Držiak skrutiek Typ 1	666425 1